

注意：敬请用户在操作使用BSC 系列自净器之前，必须
详细阅读使用说明书！并妥善保管。

BSC 系列自净器

使用说明书

本企业已通过 ISO9001:2000 质量体系认证

苏州市洁净技术研究所
苏州市百神科技有限公司

欢迎使用 BSC 系列自净器！
由衷地感谢您加入本公司的用户队伍。

一、概述

BSC 系列自净器主要分悬挂式和移动式二种，是洁净厂房配套使用的空气净化设备。悬挂式主要用于电子、医药、食品、精密仪器等新建或改进的小型洁净厂房，也可作净化单元置于顶棚式墙体处。移动式主要适用于需要 10000~100000 级洁净环境的场合。

二、技术参数

参数 \ 型号	BSC-800 移动式自净器	BSC-800-1 移动洁净屏	BSC-800-2 移动洁净吹淋屏
过滤效率	$\geq 99.97\%$ @ $\geq 0.5 \mu m$		
平均风速	1.5~2 m/s(可调)	0.5~1 m/s(可调)	8~16 m/s(可调)
额定风量	1000 m ³ /h		
电 源	AC220V/50Hz		
功 率	$\leq 350VA$		
高效规格	820×610×69	820×610×69	820×610×69
外型尺寸	750×400×1550	750×400×1550	750×400×1550
噪 音	$\leq 62dB (A)$		

三、工作原理

本产品使用低噪音变风量电机，空气经初效过滤后，送入高效静压箱，再经高效空气过滤器，吸出洁净空气，然后经回风口装置循环，达到洁净空气的目的。

四、安装及使用要求

1. 本产品是悬挂式，必须可靠平稳吊在顶上。是移动式，必须安置在平整地面上，然后接通电源。将风量调到规定指标内。具体使用方法：如图 1




图 1

2. 在安装时其箱体必须可靠接地，以确保人身安全。



苏州市百神科技有限公司
苏州市洁净技术研究所

地址：苏州市工业园区通园路企鸿路 31 号

邮政编码：215006

电话：+86-512-62522538

传真：+86-512-62522938

<http://www.baishen.com>

[E-mail:clean@baishen.com](mailto:clean@baishen.com)